

Mitutoyo**Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 50-63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**. Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, <HBR/>prodloužení č. 429010, <HBR/>kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

Technický popis

Rozměr a	0,3 mm
Rozlišení	0,001 mm
Hloubky měřené s prodloužením	225 mm
Rozsah měření	50 - 63 mm
Standardně měřené hloubky	75 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
--------------------------------------	--------

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Vysílač Typ S1	498966 S1
Náhradní měřicí hlava Rozsah měření 50-63 mm	429252 50-63