

HOLEX**Multimetr, Typ přístroje: 960****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 473320 960 |
| GTIN | 4045197838759 |
| Třída artiklu | 42I |

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť s gumovým opláštěním. Velký, snadno čitelný digitální displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Měřicí přístroje Auto Ranging. Všechny přístroje s držákem zkušebního hrotu na zadní straně pro jednoruční obsluhu, s instalačním třmenem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s rozsáhlými funkcemi.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (vel. 960 2 ks, vel. 9917 1 ks), měřicí vodiče č. 473328 vel. 2.

Technický popis

| | |
|-----------|------------------|
| Frekvence | 0,01 Hz – 10 kHz |
|-----------|------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Stejnoseměrné napětí DC | 0,1 mV – 600 V |
| Displej s osvětlením pozadí | ano |
| Tlačítko pro přidržení hodnoty | ano |
| Střídavé napětí AC | 1 mV – 600 V |
| Kategorie přepětí | CAT III 600 V; CAT II 1000 V |
| Odpor | 0,1 Ω – 40 M Ω |
| Měření | TRUE RMS (AC) |
| Přesnost | 1 % |
| Akustický test průchodu | ano |
| Automatické vypínání | ano |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Kalibrování | I3 |
| Zkouška diod | ano |
| Kapacita | 0,01 nF – 4000 μ F |
| Rozsah displeje | 4000 |
| Osvětlení místa měření | ano |
| Střídavý proud AC | 0,1 μ A – 10 A |
| Stejnoseměrný proud DC | 0,1 μ A – 10 A |
| Počet obsažených baterií | 2 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Napájení | 2x č. 081556 vel. LR3 |
| Druh produktu | Multimetr |

Služby

| | |
|--|----------|
| Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3 | 027000 3 |
| Kalibrace DAkkSDigitální multimetru Počet desetinných míst 3 | 027010 3 |

Příslušenství

Měřicí vodiče Ø měřících hrotů 2 mm

473328 2

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3