

Mitutoyo**Sada digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429112 75-100 |
| GTIN | 4946368562957 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření – bez nonia. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a indikátorem poruchy.

Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12–25 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměři č. 429110, nastavovací kroužky.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Počet stavěcích kroužků | 1 |
| Nastavovací kroužek Ø | 87 mm |
| Počet mikrometrů | 2 |
| Rozsah měření | 75 - 100 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ochranná třída IP | IP 65 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | DIN 863 |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | S6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|---|---------------|
| Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 75-100 mm | 020550 75-100 |
|---|---------------|

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm | 484030 80 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2 | 497445 D2 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2 | 497445 USB2 |
| Vysílač Typ S16E | 498966 S16E |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150 | 429010 4/150 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1 | 497445 D1 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm | 484030 90 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357 |