



Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290094 12
GTIN	4030741478673
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

- **Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.**
 - **Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosičů rádlovacího kolečka a výsek hrotu.**
- Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Technický popis

Pracovní rozsah	0 - 15 mm
Šířka stopky	12 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm
Výška stopky	12 mm
Pro $\varnothing d_3$ zahloubení rýhovacího kolečka	11 mm

Osazený šroub	299925 1
Opěrná podložka	299927 1
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Opěrná podložka Typ 2	299927 2
Osazený šroub Typ 2	299925 2