



Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290098 25
GTIN	4030741471674
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Možnost rozšíření pracovního rozsahu otočením nosiče rádlovacího kolečka.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

- **Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.**
- **Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosičů rádlovacího kolečka a výšek hrotu.**

Technický popis

Pro šířku rýhovacího kolečka b	8 mm
Výška stopky	20 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Šířka stopky	25 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	20 mm
Pracovní rozsah	3,5 - 65 mm

Pro $\varnothing d_3$ zhloubení rýhovacího kolečka	13 mm
Osazený šroub	299925 2
Opěrná podložka	299927 2
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Opěrná podložka Typ 2	299927 2
Osazený šroub Typ 2	299925 2