

PLANOLITH**Granitová deska přesnost 1, Délka×šířka: 400X400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430200 400X400
GTIN	2050001040084
Třída artiklu	46H

Popis**Provedení:**

Zvláště vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vločky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

DIN 876/1 lapovaná diamantem pro dílnu a výrobu.

Rozsah dodávky:

Včetně vloček s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu. Včetně pryžových opěrek.

Upozornění:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Hmotnost	25 kg
Rovinnost	0,014 mm
Tloušťka	50 mm
Počet pryžových podstavců	4
Norma	DIN 876
Přesnost	1 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

Příslušenství

Prostředek pro ošetření granitu Obsah 0,5 l	431840 0,5
---	------------