

**Mitutoyo****Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 87-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429250 87-100
GTIN	4946368636627
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**. Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

**Výhoda:**

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

**Funkce:**

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel Digimatic č. 497080, <HBR/>prodloužení č. 429010, <HBR/>kontrolní kroužky č. 484030.

**Náhradní díl:**

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

## Technický popis

Rozměr a	0,3 mm
Rozlišení	0,001 mm
Hloubky měřené s prodloužením	225 mm
Rozsah měření	87 - 100 mm
Standardně měřené hloubky	75 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
--------------------------------------	--------

Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S1	498966 S1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Náhradní měřicí hlava Rozsah měření 87-100 mm	429252 87-100