



Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362100 125
GTIN	2050001077479
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Hmotnost	17 kg
Výška základního tělesa G	40 mm
Rozsah upínání b	150 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 125
Lícovaná drážka příčná n	16 mm
Šířka čelistí A	125 mm

Výška čelistí C	40 mm
Lícovaná drážka podélná I	16 mm
Celková délka L	345 mm
Maximální upínací síla při 60 Nm	25 kN
Řada	Gerardi 125
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Prizmatická čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362125 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Modulární prvek pevný (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362150 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362147 125
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362146 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 18/16 mm	362160 18/16
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362148 125
Upínací prvek kompletní (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362144 125
Pohyblivá čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362143 125
Pár upínek Pro šířku čelistí 125 mm	362120 125
Modulární prvek pohyblivý (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362145 125