

Garant**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410100 200
GTIN	4045197598585
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko.

Měřicí plochy jemně lapované. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Kalibrování	A1
Odečet	0,05 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Obal	Pouzdro
Délka měřicí čelisti	50 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200