

Mahr**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410250 150
GTIN	4059192001506
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Obal	Pouzdro
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------