

**HOLEX****Vysokotlaký svěrák, Šířka čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362010 125
GTIN	4045197233837
Třída artiklu	32F

**Popis****Provedení:**

- Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodící lože.
- Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.
- Bezúdržbové a kompletně zapouzdřené vysokotlaké vřeteno.
- Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.
- Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.

**Použití:**

- Pro absolutně bezpečné upínání bez vibrací při nejvyšších silách řezu a posuvu.
- Úzké výrobní tolerance umožňují dodatečnou nastavbu několika svěráků vedle sebe.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 4 upínek, 1 páru kalených upínacích čelistí, ruční kličky.

**Zvláštní příslušenství:**

- Vyrovnávací a upevňovací sada viz č. 360530; příslušenství viz č. 362015 – 362025.
- Další čelisti viz č. 362400 – 362620.

**Upozornění:**

K montáži čelistí z příslušenství musí být standardní čelisti demontovány.

K použití čelistí č. 362400 – 362620 demontujte standardní nastavbovou čelist, následně můžete namontovat nastavbové čelisti č. 362400 - 362620 na prostřední otvor M10.

**Technický popis**

Rozsah upínání b l	0 - 105 mm
--------------------	------------

L <sub>2</sub>	80 mm
Šířka čelistí	125 mm
Upínací síla	40 kN
Rozsah upínání b rozšířený	255 mm
Výška základního tělesa c	107 mm
Velikost závitu d <sub>1</sub>	M12
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD-HOLEX
Rozsah upínání b II	100 - 205 mm
L <sub>3</sub>	60 mm
Výška dosedací plochy G +0,02	65 mm
L <sub>4</sub>	489 - 694 mm
Hmotnost	25 kg
Délka základního tělesa a	425 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 125 mm	362400 125
Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 125 mm	362520 125
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362460 125
Pár upínacích čelistí s odsazenou dosedací plochou Pro šířku čelistí 125 mm	362560 125
Otočná deska Pro šířku čelistí 125 mm	362015 125
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 125 mm	362600 125
Sada upínek 2dílná Pro šířku čelistí 125/160 mm	360750 125/160
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 125 mm	362620 125
Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362500 125
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 125 mm	362420 125

Náhradní klika Pro šířku čelistí 125/160 mm	360810 125/160
Upínací čelist s osazenou dosedací plochou Pro šířku čelistí 125 mm	362030 125
Nastavitelný doraz obrobku Pro šířku čelistí 125 mm	362020 125