

**Mahr****Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410251 150
GTIN	4059192001582
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Měřicí plochy jemně lapované.

**Bez** stupnice v palcích.

**Zvláštní příslušenství:**

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Obal	Pouzdro
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Odečet	0,02 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Stupnice	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	plochý
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

### Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------