

Waldmann **LED svítidlo s pravoúhlou lupou bez nohy, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491521 2
GTIN	4013330089412
Třída artiklu	49A

Popis**Provedení:**

LED svítidlo s lupou pro neoslňující rovnoměrně osvětlené pracoviště. Volně pohyblivé kloubové rameno. Díky odpružení drží svítidlo v každé poloze.

- **Broušená čočka s povrchovou úpravou, odolná proti poškrábání. Výkyvné.**
- **Svítidlo s pravoúhlou lupou pro silné, velkoplošné a rovnoměrné osvětlení s 54 LED diodami. Příkon pouze 12 W, svítivost 6 000 Lx, víceúrovňové spínání. LED diody mají životnost až 50 000 h.**
- **Segmentové spínání k rozpoznávání nejjemnějších struktur a chyb. Podle způsobu použití lze volit mezi dopadem světla s produkcí stínu a bezstínovým světlem.**
- **Velké zorné pole pro nezkrácené vidění.**

Rozsah dodávky:

Včetně krytu a plastové šroubovací nohy.

Zvláštní příslušenství:

Stolní noha č. 491660, stolní svorka č. 491670.

Upozornění:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Technický popis

Rozměr hlavy – šířka	194 mm
----------------------	--------

Šířka čočky	105 mm
Rozměr hlavy – výška	75 mm
Vyložení	900 mm
Hmotnost	2 kg
Délka čočky	162 mm
Rozměr hlavy – délka	298 mm
Zvětšení (xnásobné)	1,75
Zdroj energie	Síťový provoz
Osvětlovací těleso	Modul LED
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Druh produktu	Lupa s osvětlením

Příslušenství

Stolní noha pro svítidlo s lupou č. 491521	491660
--	--------