



Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 200/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Lícovaná drážka podélná l	16 mm
Výška základního tělesa G	70 mm
Lícovaná drážka příčná n	16 mm
Rozsah upínání b	300 mm
Výška čelistí C	65 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 200

Šířka čelistí A	200 mm
Celková délka L	595 mm
Hmotnost	69 kg
Maximální upínací síla při 120 Nm	40 kN
Řada	Gerardi 200
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Pár upínek Pro šířku čelistí 200 mm	362120 200
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 18/16 mm	362160 18/16
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362147 200
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362148 200
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362146 200
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16