

**Posuvné měřítko s momentovým upnutím, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410625 150
GTIN	4045197203021
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice matově chromovány. Jemná, kontrastní stupnice. Měřicí plochy jemně lapované.

Technický popis

Obal	stabilní box
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 150 mm
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
Tabulka pro posuvné měřítko	412180