

HOLEX**Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 135mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362075 135
GTIN	2050001760852
Třída artiklu	32E

Popis**Provedení:**

- **Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodící lože.**
- **Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.**
- **Bezúdržbové a kompletně zapouzdržené vysokotlaké vřeteno.**
- **Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.**
- **Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.**

Text upoutávky:

Vyměnitelné čelisti.

Rychlé nastavování rozsahu upínání.

Přednastavení upínacího tlaku.

Použití:

Pro bezpečné upínání bez vibrací při vysokých silách řezu a posuvu. Rychlé upínání pomocí ruční kliky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru rýhovaných upínacích čelistí (zadní strana hladká), ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Výměnné čelisti č. 362076; 362077; 362079, otočná deska č. 362073.

Technický popis

Upínací síla	40 kN
--------------	-------

Výška dosedací plochy G $\pm 0,02$	72,5 mm
Rozsah upínání b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Výška čelistí C	39,6 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD svěrák
Hmotnost	39 kg
Rozsah upínání b III	144 - 220 mm
Výška základního tělesa c	112 mm
Rozsah upínání b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Šířka čelistí	135 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Otočná deska pro svěrák Pro šířku čelistí 135 mm	362073 135
Upínací čelist s podélnými drážkami, druhá strana hladká Pro šířku čelistí 135 mm	362076 135
Upínací čelist jemně drážkovaná, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 135 mm	362077 135
Upínací čelist s prizmaty, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 135 mm	362079 135
Otočná deska pro svěrák Pro šířku čelistí 113 mm	362073 113