



Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 200/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Šířka čelistí A	200 mm
Rozsah upínání b	400 mm
Hmotnost	74 kg
Lícovaná drážka podélná l	16 mm
Výška čelistí C	65 mm
Lícovaná drážka příčná n	16 mm

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 200
Celková délka L	695 mm
Výška základního tělesa G	70 mm
Maximální upínací síla při 120 Nm	40 kN
Řada	Gerardi 200
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Pár upínek Pro šířku čelistí 200 mm	362120 200
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 18/16 mm	362160 18/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362146 200
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362147 200
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 200 mm	362148 200