

HOLEX**Posuvné měřítko bez paralaxní chyby s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410640 150
GTIN	4045197304001
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Jemné, kontrastní značení stupnice, měřicí plochy jemně lapované. Plochý nonius pro odečty **bez paralaxní chyby**. S horním stavěcím šroubem a kulatým hloubkoměrem.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	A1
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Pochromovaná stupnice	ano
Ø hloubkoměru	1,6 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Tabulka pro posuvné měřítko	412180
Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
Šroub pro držák hloubkoměru	412236