

**HOLEX****Posuvné měřítko nonius 1/20, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410200 150
GTIN	4045197202932
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Obal	Pouzdro
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Odečet	0,05 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------