

Mahr**Posuvné měřítko s momentovým upnutím, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410255 150
GTIN	4059192001575
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice matově chromovány. Jemná, kontrastní stupnice. Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Obal	stabilní box
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Aretace	Momentová svorka
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Tabulka pro posuvné měřítko	412180
Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500