

Mitutoyo**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412101 150
GTIN	4946368110165
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Měřicí plochy jemně vybroušené.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Rozsah měření	150 mm
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/20 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Obal	Pouzdro
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Délka křížových hrotů	17 mm
Odečet	0,05 mm
Norma	ISO 13385

Hmotnost	143 g
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Pochromovaná stupnice	ano
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Vedení	Zvýšené vodící dráhy
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120