

**Posuvné měřítko nonius 1/20, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410200 300
GTIN	4045197519207
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Odečet	0,05 mm
Kalibrování	A1
Obal	Pouzdro
Rozsah měření	0 - 300 mm
Délka měřicí čelisti	64 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 4,7×1,8
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300
----------------------------	--------------