

Mitutoyo**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150Hm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Bez stupnice v palcích.

Měřicí plochy jemně vybroušené. S **tvrdokovovými** měřicími plochami.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Délka křížových hrotů	17 mm
Odečet	0,05 mm
Měřicí plocha	Měřicí plochy osazené tvrdokovem
Obal	Pouzdro
Stupnice	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Hmotnost	145 g

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Pochromovaná stupnice	ano
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Vedení	Zvýšené vodící dráhy
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
Stavěcí šroub M2,6	410410