

HOLEX**Posuvné měřítko nonius 1/50 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410205 150
GTIN	4045197202949
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.

Rozsah dodávky:

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Kalibrování	A1
Obal	Pouzdro
Odečet	0,02 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Stupnice	1/50 mm
Stupnice	1/1000 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------