

**Posuvné měřítko pro leváky, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410405 150
GTIN	4045197217677
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.
Jemná, kontrastní stupnice. Měřicí plochy jemně lapované. **Pro leváky.**

Rozsah dodávky:

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Obal	Pouzdro
Odečet	0,05 mm
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------