

PLANOLITH**Pár koníků jakost 1, těžké provedení, Výška hrotu: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431710 200
GTIN	2050001039156
Třída artiklu	46H

Popis**Provedení:**

Ze speciální hutné litiny se speciální vysokou odolností proti opotřebení. Jeden koník s pevnou a jeden koník s axiálně pohyblivou pinolou. Změna nastavení pinoly ruční páčkou. S kalenými prizmatickými nástavci.

Přesnost:

Jakost 1, osová přesnost $\pm 0,008$ mm.

Upozornění:

Dopravné **není v ceně**. Další výšky hrotu na poptávku.

Technický popis

Upínač pinoly	MK2
Hranoly pro \varnothing hřídele	10 - 50 mm
Délka každého páru	390 mm
Výška hrotu	200 mm
Šířka	120 mm
Hmotnost páru	33 kg
Maximální zatížitelnost	75 kg
Osová přesnost	$\pm 0,008$ mm

Jakost	1
Druh produktu	Koník