

Teroson
Teromix 2složkové PU lepidlo, 50 ml, ID výrobce: 6700ME

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Třída artiklu	04L

Popis
Provedení:

Univerzální lepidlo. K lepení mnoha různých materiálů, např. ušlechtilé oceli, hliníku a jiných kovů, plastů, dřeva a lakovaných povrchů (nedoporučuje se pro PP a PE). Vytvrzení probíhá nezávisle na teplotě a vlhkosti. Snadné zpracování pomocí dodávaného statického mísidla. Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Obsah: 50 ml

Doba zpracování: 30 min

Smyková pevnost v tahu: 13 N/mm²

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Smyková pevnost v tahu	13 N/mm ²
Označení výrobce	PU 6700 ME
Dynamická viskozita	16000 mPas
Tvar	Pasta

Chemický základ	Polyuretan
Vhodné pro oblast použití	Oprava
Barva	šedá
Vlastnost	brousitelný
Tvrдость podle Shore A	95
Skladovací teplota	10 °C
Rozsah teplot pro použití	-40 °C
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Doba zpracování	5 s
Plnicí množství	50 g
Teplota zpracování	18 - 25 °C
Vhodné pro materiál	ušlechtilá ocel
Vhodné pro materiál	Hliník.
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	dřevo
Hustota	1,45 g/cm ³
Funkční pevnost dle	5 min
Dotyková pevnost za	2 min
Maximální rozměr štěrbin	3 mm
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Dvousložkové lepidlo