

**PLANOLITH****Granitová deska přesnost 00, Délka×šířka: 630X630mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430400 630X630
GTIN	2050001042637
Třída artiklu	46H

**Popis****Provedení:**

Zvlášť vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vločky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Přesnost:**

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

**DIN 876/00 zvlášť jemně lapovaná diamantem** pro měřicí pracoviště.

**Rozsah dodávky:**

**Včetně vloček s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.** Včetně vloček s ocelovou kuličkou.

**Upozornění:**

**Na poptávku:** Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

**Technický popis**

Rovinnost	0,003 mm
Tloušťka	70 mm
Hmotnost	83 kg
Počet vložek s ocelovou kuličkou	3
Norma	DIN 876
Přesnost	00 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

## Příslušenství

Skříň Pro velikost desky délka×šířka 630X630 mm	431050 630X630
Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 630X630 mm	431000 630X630