

PLANOLITH**Granitová deska přesnost 0, Délka×šířka: 630X400mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 430300 630X400 |
| GTIN | 2050001042590 |
| Třída artiklu | 46H |

Popis**Provedení:**

Zvláště vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu. Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

Upozornění:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tloušťka | 70 mm |
| Rovinnost | 0,007 mm |
| Hmotnost | 55 kg |
| Počet vložek s ocelovou kuličkou | 3 |
| Norma | DIN 876 |
| Přesnost | 0 mm |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Druh produktu | Měřicí deska |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 630X400 mm | 431000 630X400 |
|---|----------------|