



## Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	362250 125
GTIN	4250364400206
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

- Základní těleso s podélnou a příčnou drážkou umožňuje přesné a rychlé vyrovnání svěráku v podélném i příčném směru.
- Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno s konstantním tlakovým výkonem díky odolnému, čistě mechanicky pracujícímu posilovači.
- Vysoce kvalitní sférická litina, kalená a broušená dosedací plocha pro obrobky, broušené vodící lože.
- Požadovaný upínací tlak nastavitelný - v poloze 0 bez vysokého tlaku. Dlouhodobé testy prokázaly, že posilovač bez jakékoliv úhony přestojí 1 milion pracovních zdvihů.
- Žádné snižování upínací síly. Rychlé vyrovnání se dvěma volnými lícovanými vodícími vložkami v přesně vyrobené drážce svěráku.
- Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené (s podélnými a příčnými drážkami).
- Tolerance výšky – 0,03 mm.

#### Použití:

- Pro bezvibrační, absolutně bezpečné upnutí při nejvyšších silách řezu a posuvu.
- Stejná dosedací plocha umožňuje racionální práci s několika svěráky vedle sebe.
- Upínání pomocí kliky. Vysokých upínacích sil je dosahováno s malou tělesnou námahou, max. s 2 otáčkami vřetene.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru rýhovaných upínacích čelistí, ruční kličky.

### Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD-Allmatic
Rozsah upínání b I	0 - 102 mm

L <sub>4</sub>	507 - 709 mm
Výška základního tělesa c	120 mm
Hmotnost	30 kg
Rozsah upínání b II	98 - 202 mm
Upínací síla	40 kN
Šířka čelistí	125 mm
Výška čelistí C	40 mm
Výška dosedací plochy G -0,05	78 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Náhradní klika Pro šířku čelistí 125/160 mm	360810 125/160
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362460 125
Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 125 mm	362400 125
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 125 mm	362420 125
Pár upínacích čelistí s odsazenou dosedací plochou Pro šířku čelistí 125 mm	362560 125
Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 125 mm	362520 125
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 125 mm	362600 125
Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362500 125
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 125 mm	362620 125
Sada upínek 2dílná Pro šířku čelistí 125/160 mm	360750 125/160