



Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362250 160
GTIN	4250364400220
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

- Základní těleso s podélnou a příčnou drážkou umožňuje přesné a rychlé vyrovnaní svěráku v podélném i příčném směru.
- Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno s konstantním tlakovým výkonem díky odolnému, čistě mechanicky pracujícímu posilovači.
- Vysoce kvalitní sférická litina, kalená a broušená dosedací plocha pro obrobky, broušené vodící lože.
- Požadovaný upínací tlak nastavitelný - v poloze 0 bez vysokého tlaku. Dlouhodobé testy prokázaly, že posilovač bez jakékoliv úhony přestojí 1 milion pracovních zdvihů.
- Žádné snižování upínací síly. Rychlé vyrovnaní se dvěma volnými lícovanými vodícími vložkami v přesně vyrobené drážce svěráku.
- Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené (s podélnými a příčnými drážkami).
- Tolerance výšky – 0,03 mm.

Použití:

- Pro bezvibrační, absolutně bezpečné upnutí při nejvyšších silách řezu a posuvu.
- Stejná dosedací plocha umožňuje racionální práci s několika svěráky vedle sebe.
- Upínání pomocí kliky. Vysokých upínacích sil je dosahováno s malou tělesnou námahou, max. s 2 otáčkami vřetene.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru rýhovaných upínacích čelistí, ruční kličky.

Technický popis

Rozsah upínání b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm

Výška dosedací plochy G –0,05	85 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD-Allmatic
Hmotnost	60 kg
Upínací síla	60 kN
Výška čelistí C	50 mm
Výška základního tělesa c	137 mm
Rozsah upínání b II	147 - 302 mm
Šířka čelistí	160 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 160 mm	362500 160
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 160 mm	362600 160
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 160 mm	362620 160
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 160 mm	362460 160
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 160 mm	362420 160
Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 160 mm	362520 160
Náhradní klika Pro šířku čelistí 125/160 mm	360810 125/160
Sada upínek 2dílná Pro šířku čelistí 125/160 mm	360750 125/160
Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 160 mm	362400 160