

**Mitutoyo****Digitální posuvné měřítko se systémem AOS a datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412642 150
GTIN	4946368667928
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497080 a č. 497100 s datovým tlačítkem.

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

**Technický popis**

Výška číslic LCD displeje	9 mm
Provozní doba	20000 h
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1

Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S1	498966 S1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B