



Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami, Pro šířku čelistí: 125mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 362400 125 |
| GTIN | 4250364400282 |
| Třída artiklu | 34A |

Popis

Použití:

Přídavné čelisti rozšiřují mnohonásobně možnosti použití. Hydraulické vyrovnávací čelisti pro vícenásobné upínání kulatiny nebo pro upínání obrobků s odchylkami povrchu na poptávku.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Č. 362010.

ALLMATIC č. 362250 – 362300 také se základní čelistí č. 361500 – 361520 vhodné pro verzi NC8. Adaptérové čelisti č. 361600, 361620 vhodné také pro všechny NC verze.

Upozornění:

Upevňovací šrouby objednejte zvlášť, č. 362621 M10×23.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------|
| Vhodné pro barevný kód | Basic |
| Vhodné pro barevný kód | HD-Allmatic |
| Vhodné pro barevný kód | HD-HOLEX |
| Vhodné pro barevný kód | LC |
| Vhodné pro barevný kód | LC-GARANT |
| Vhodné pro barevný kód | TC |
| Vhodné pro barevný kód | HiPo |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Vhodné pro barevný kód | NC8 |
| Vhodné pro barevný kód | LCV125G |
| Vhodné pro barevný kód | Titan2 / TitanSense |
| Pro šířku čelistí | 125 mm |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |