

KARL DEUTSCH**Ultrazvukový přístroj pro měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku (bez kontrolní hlavy), Typ: 1076B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Třída artiklu	49G

Popis**Provedení:**

Malé, praktické ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky stěny s automatickou detekcí testovací hlavy. **Materiály, které lze testovat: Všechny zvukově vodivé materiály, jako je ocel, železo, neželezné kovy, plasty, sklo, keramika atd.** měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku v jednom zařízení.

- **Komfortní navigace uživatele formou jednoduchého textu (vícejazyčné).**
- **Variabilní režimy zobrazení pro optimální přizpůsobení měření: – standardní zobrazení – rozdílová hodnota – minimální hodnota**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, spojovacího prostředku (100 ml), 2 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí hlavy s měřicím rozsahem do 400 mm na poptávku.

Upozornění:

Varianty s datovou pamětí, datovým výstupem a SW pro statistiku nebo pro měření tloušťky stěn povrstvených materiálů na poptávku.

Obal: Stabilní box
Ochranná třída IP: IP 54
Rozsah měření tloušťky stěn: viz zkušební hlava č. 496954
Rozsah měření rychlosti zvuku: 100 - 19999 m/s
Odečet: 0,01 mm
Indikátor stavu baterie: opticky a akusticky
Délka: 131 mm
Šířka: 81 mm

Technický popis

Indikátor stavu baterie	opticky a akusticky
Šířka	81 mm
Rozsah měření rychlosti zvuku	100 - 19999 m/s
Délka	131 mm
Výška	32 mm
Rozsah měření tloušťky stěn	viz zkušební hlava č. 496954
Hmotnost včetně baterií bez ochranného pouzdra	175 g
Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Ochranná třída IP	IP 54
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Přístroj na měření tloušťky stěn

Příslušenství

Sada ochranných fólií 10dílná Typ PB4	496957 PB4
Kontrolní hlava Typ PB10	496954 PB10
Kontrolní hlava Typ PB4	496954 PB4

Rukojeť pro kontrolní hlavu PB Typ PB10	496956 PB10
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Rukojeť pro kontrolní hlavu PB Typ PB4	496956 PB4
Spojka Obsah 500 ml	496958 500
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081556 LR3