

Mitutoyo**Digitální solární posuvné měřítko, Rozsah měření: 150 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412650 150
GTIN	4946368212616
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Kapacitní měřicí systém je uložen v měřicí liště a je chráněn proti nečistotám a poškození, systém Absolute.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

Rozsah dodávky:

Se **solárními články** místo baterie; je nutné pouze malé osvětlení (60 luxů).

Obal: Stabilní box

Norma: DIN 862

Hloubkoměr: Plochý

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,03 mm

Délka měřicí čelisti: 40 mm

Technický popis

Délka měřicí čelisti	40 mm
Solární články	ano
Výška číslic displeje LCD	9 mm
Hloubkoměr	Plochý
Kalibrování	A1

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Norma	DIN 862
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Zdroj energie	na solární pohon
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko standard

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	011030 200
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	011050 200

Příslušenství

Plastové pouzdro Typ MS150	412468 MS150
Plastové pouzdro Typ MS150	412470 MS150
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120