



Pár upínacích čelistí s odsazenou dosedací plochou, Pro šířku čelistí: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362560 125
GTIN	4250364400473
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Přídavné čelisti rozšiřují mnohonásobně možnosti použití. Hydraulické vyrovnávací čelisti pro vícenásobné upínání kulatiny nebo pro upínání obrobků s odchylkami povrchu na poptávku.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Č. 362010.

ALLMATIC č. 362250 – 362300 také se základní čelistí č. 361500 – 361520 vhodné pro verzi NC8. Adaptérové čelisti č. 361600, 361620 vhodné také pro všechny NC verze.

Upozornění:

Upevňovací šrouby objednejte zvlášť, č. 362621 M10×23.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	HD-HOLEX
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo

Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Pro šířku čelistí	125 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák