

Mitutoyo**Digitální solární posuvné měřítko, Rozsah měření: 200 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412650 200
GTIN	4946368212623
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Kapacitní měřicí systém je uložen v měřicí liště a je chráněn proti nečistotám a poškození, systém Absolute.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

Rozsah dodávky:

Se **solárními články** místo baterie; je nutné pouze malé osvětlení (60 luxů).

Obal: Stabilní box

Norma: DIN 862

Hloubkoměr: Plochý

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,03 mm

Délka měřicí čelisti: 50 mm

Technický popis

Norma	DIN 862
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Solární články	ano
Hloubkoměr	Plochý
Délka měřicí čelisti	50 mm

Kalibrování	A1
Výška číslic displeje LCD	9 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Zdroj energie	na solární pohon
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko standard

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	011030 200
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	011050 200

Příslušenství

Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
---------------------------------------	--------