

Garant**Nástavbová čelist Gripp výkyvná, Pro typ: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361129 100
GTIN	4045197849106
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Doporučeno k montáži na **fixní upínací modul**.

Vhodná protilehlá čelist č. 361128.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	Xpent0
Délka čelistí l	70 mm
Výška čelistí h	35 mm
Délka l ₁	33 mm
Šířka čelistí b	100 mm

Úhel kyvu	30 stupeň
Druh produktu	Čelisti pro svěrák