

Garant**Předsazovací čelist hladká 3/5 s povlakem, Pro typ: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361144 100
GTIN	4045197849236
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:****Dosedací plocha 3 mm**

První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.

Dosedací plocha 3 mm.

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čelisti vel. 361295– 361296.

Technický popis

Šířka čelistí b	100 mm
Délka čelistí l	12 mm
Délka l ₁	9 mm
Výška h ₁	17 mm
Výška h ₂	15 mm
Výška čelistí h	20 mm
Délka l ₂	9 mm

Vhodné pro barevný kód	Xpent0
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čelisti pro svěrák