




## Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, Šířka čelistí A: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	363550 125
GTIN	4045197313584
Třída artiklu	38F

### Popis

#### Provedení:

· Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.

**Použití pro práci na 4 různých stranách** (základní, čelní a boční plochy).

S vodorovně zabroušeným prizmatem.

#### Funkce:

**Vtahovací systém** – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

#### Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu**.

#### Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

#### Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

### Technický popis

Hmotnost	14,5 kg
Celková délka a	300 mm
Maximální rozsah upnutí b	160 mm
Šířka čelistí A	125 mm
Výška čelistí C	43 mm

Celková šířka B	125 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák