

**Posuvné měřítko s úchylkoměrem, Typ: 150/01****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazu a chráněnou ozubnicí. Přesný úchylkoměr s nastavitelným ciferníkem se stavěcím šroubem. Odečet jednotek mm na liště, 1/100 mm na kruhové stupnici.

Technický popis

Kalibrování	A1
Otáčka ručičky	1 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odečet (kruhová stupnice)	0,01 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 4,8×1,7
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box

Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Posuvná měřítka s úchylkoměrem

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200