

**Mitutoyo****Digitální posuvné měřítko se systémem AOS, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412632 200
GTIN	4946368667737
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

**Technický popis**

Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Kalibrování	A1
Provozní doba	20000 h
Délka měřicí čelisti	50 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B