

Mahr**Digitální posuvné měřítko s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412729 200
GTIN	4059192002169
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 8,5 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	50 mm
Provozní doba	cca 3 roky
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm

Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 200 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975