

**Mitutoyo****Digitální posuvné měřítko se systémem AOS a kulatým hloubkoměrem,  
Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412637 150
GTIN	4946368667775
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

**Technický popis**

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Provozní doba	20000 h
Hloubkoměr	Ø 1,9
Rozlišení	0,01 mm

Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B