


Svěrák pro broušení a kontrolu s rychlým přestavením, Šířka čelistí A: 70mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363230 70
GTIN	4045197295811
Třída artiklu	38F

Popis**Provedení:**

Zabroušené prizma. Celoodcelový, kalený a **všestranně broušený** pro 4stranné obrábění.

S rychlonastavením (bez šroubu).

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Přesnost:

Do **0,005 mm** / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního **pouzdra.**

Technický popis

Celková délka a	160 mm
Maximální rozsah upnutí b	80 mm
Výška základního tělesa G	62 mm
Hmotnost	3 kg
Šířka čelistí A	70 mm
Výška čelistí C	30 mm
Celková šířka B	70 mm

Druh produktu

Kontrolní svěrák

Příslušenství

Náhradní upínací jednotka kompletní Pro šířku čelistí A 70 mm

363235 70