

**Posuvné měřítko s úchylkoměrem, Typ: 150/02****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazu a chráněnou ozubnicí. Přesný úchylkoměr s nastavitelným ciferníkem se stavěcím šroubem.

Obzvláště úzký hloubkoměr. Odečet jednotek mm na liště, 2/100 mm na kruhové stupnici.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Kalibrování	A1
Otáčka ručičky	2 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Odečet (kruhová stupnice)	0,02 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,6×1,7
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvná měřítka s úchylkoměrem

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200