

Mahr**Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a kulatým hloubkoměrem,
Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412716 150
GTIN	4059192002084
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S kulatým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	Ø 1,6
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Provozní doba	cca 3 roky
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozlišení	0,01 mm

Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------