



## Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, Ø DC h8 (mm resp. palce): 10,8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	114030 10,8
GTIN	4045197851321
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

**HOLEX CleverDrill:** Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

#### Doporučení:

##### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Upozornění:

##### Následný produkt pro č. 114050 a č. 114160.

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 338

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 77,8 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 94 mm

Celková délka L: 142 mm

Ø stopky  $D_s$ : 10,8 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ot,

### Technický popis

Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,

Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	77,8 mm
Ø stopky $D_s$	10,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø $D_c$	10,8 mm
Celková délka L	142 mm
Norma	DIN 338
Délka drážky pro třísky $L_c$	94 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Řada	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	18 m/min	P
GG(G)	omezené použití	30 m/min	K
CuZn	vhodný	40 m/min	N
Olej	vhodný		

## Technický list

mokrý max.

vhodný