

Garant**60° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216552 16
GTIN	4045197851741
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	35 mm
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální \varnothing srážení hran D_{max}	26 mm
\varnothing D	15,8 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260982 HB725-1
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2

Upínací šroub Typ 1

219795 1