

3M**Diamantová obtahovací destička v koženém pouzdře, Zkratka brusiva / zrnitost μm : D25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	559150 D25
GTIN	2050001661470
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Rovnoměrně rozložená diamantová vrstva, pojená vrstvou niklu. **Téměř neomezená životnost!**

Použití:

K ostření a obtahování nástrojů na obrábění kovů a dřeva. Vhodné pro ocel, HSS a tvrdokovy. U malých nebo ostrých nástrojů použijte plochu bez otvorů. **Nevhodné k pilování.**

Kvalita 3M, poněkud menší tloušťka diamantové vrstvy. Pro hladké povrchy k jemnému broušení.

Upozornění:

Nepoužívejte nasucho, nýbrž s vodou resp. petrolejem.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemné
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Délka	100 mm
Šířka	25 mm
Výška	7 mm
Obal	Kožené pouzdro

Druh produktu

Obtahovací destička

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		